



Información para el pedido

d ₁ f7	h ₁	b ₁	d ₂	Dimensiones								r ±0,02	Carrera [mm]	SW [mm]	Alojamiento			Fuerza de cierre [kN]	Par de apriete máx. [Nm]	[g]	Referencia
				d ₃	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				D1 H7	D2	L1				
[mm]																					
Con superficie de apoyo – croquis 1																					
28	0 – 11	40	M12	M12	31	54	13	77	55	43	85	22	11	18	28	M12	49	10	30	523	23370.0031

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.