

Antivibrantes • waisted
25151.0231



Descripción del Producto

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.
La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Material


- Pletina**
- Acero, cincado por galvanización, pasivado
- Casquillo roscado**
- Acero, cincado por galvanización, pasivado
- Cuerpo**
- Caucho natural (NR), negro
- Tornillo**
- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Más información

Notas

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						Índice de elasticidad R	Capacidad de carga máx.	Elasticidad	min. max.	[g]	Referencia
d1	l1	d2	d3	l2	s						
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3											
30	20	M8	22	20	2	217	1087	5	-30 80	45	25151.0231

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.