

23111.0120



Los pasadores de sujeción y posición permiten una rápida sujeción, fijación, ajuste y cambio de piezas a mecanizar, platos de fijación, sistemas de unión, etc.

- Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación


Mediante el tornillo de apriete, el pasador de sujeción y posición se centra y fija con cuatro bolas en el casquillo de posicionamiento. El tornillo de apriete se puede ajustar manualmente mediante una empuñadura manual (Referencia 23111.0900/0902) o mediante una llave hexagonal.



Disponibles casquillos compatibles.

- Empuñaduras Manuales, para posicionar pasadores de sujeción
- Casquillos, para posicionar pasadores de sujeción
- Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión
- Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de sujeción y posición, para atornillar

Dimensiones								Para platos base	SW ₁	SW ₂	Fuerza de sujeción		Referencia
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	s						
-0,02 -0,05	+0,6				±1		máx.						
[mm]								[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Acero inoxidable													
20	25	23,6	40	M4	13,6	10	9	20	38	6	6	178	23111.0120

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.