

Palancas de Sujeción Planas Ajustables • con rosca macho, acero inoxidable
24441.0695



Descripción del Producto

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.
Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...


Material

- Empuñadura**
- Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
- Partes internas**
- Acero inoxidable 1.4305
- Tornillo**
- Acero inoxidable 1.4305
- Cubierta**
- Plástico, negro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones											Referencia	
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min.	máx.		
[mm]									[°C]			[g]
negro												
32	M12	32	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	218	24441.0695

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.