

Antivibrantes • cilíndrico

25150.0161



Descripción del Producto

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.
La dureza es $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Otras durezas ($40 \pm 5^\circ$ Shore A y $70 \pm 5^\circ$ Shore A) bajo pedido.

Material

Pletina

- Acero, cincado, cromado azul

Casquillo roscado

- Acero, cincado, cromado azul


Cuerpo

- Caucho natural (NR), negro

Tornillo

- Acero, cincado, cromado azul


Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones						Índice de elasticidad R ~ [N/mm]	Capacidad de carga máx. [N]	Elasticidad ~ [mm]	Temperatura		Referencia	
d_1 $\pm 1,5$	l_1 $\pm 1,5$	d_2	l_2	s	t				min.	máx.		
[mm]									[°C]			
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2												
60	30	M10	28	2	7	453	3400	7,5	-30	80	200	25150.0161

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.