

Antivibrantes • waisted

25151.0253



Descripción del Producto

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.
La dureza es $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Otras durezas ($40 \pm 5^\circ$ Shore A y $70 \pm 5^\circ$ Shore A) bajo pedido.

Material

Pletina

- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Casquillo roscado

- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo

- Caucho natural (NR), negro

Tornillo


- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Más información

Notas

Under compressive load, the dimension d_3 does not exceed the diameter d_1 .

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						Índice de elasticidad R [N/mm]	Capacidad de carga máx. [N]	Elasticidad [mm]	Temperatura		Referencia	
d_1	l_1	d_2	d_3	l_2	s				mín.	máx.		[g]
[mm]									[°C]			
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3												
50	30	M10	42	28	2	203	1523	7,5	-30	80	184	25151.0253

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.