

## Cuña seccionadora retorcida • incluye una cómoda caja de transporte hecha de plástico especial

3556.260



### Descripción del Producto

Perfectamente torcida en 20°, la cuña seccionadora retorcida brinda una gran cantidad de acción para partir y ni siquiera retrocederá ante el desafío de partir madera anudada. El cerradero está rectificadado y diseñado con un chaflán.

A pesar de su peso de 3.100g, los perfiles encastrados en los lados permiten un manejo seguro de la cuña y una inserción en la madera.

Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada.

Su recubrimiento de polvo naranja hace que la cuña sea fácil de encontrar en todo momento.

Una cómoda caja de plástico especial garantiza un transporte seguro.

Se puede utilizar como el complemento perfecto para el mazo de talar SIMPLEX (art. n°3007.160), los mazos largos SIMPLEX (art. n°3007.081-141) y otros mazos largos forestales Halder (art. n°3366.0S3-0S6).

Características del producto:

- Cuña seccionadora retorcida, sólida con una potente acción de corte.
- Peso 3.100g.
- Perfiles encastrados en los laterales para un manejo seguro.
- Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada.
- Fácilmente visible gracias al recubrimiento de polvo naranja.
- Perfecto en combinación con mazos largos Halder y el mazo de talar SIMPLEX.
- Incluye caja de transporte de plástico

### Áreas de aplicación

Corte de trocos de forma eficiente y sin esfuerzo, perfecto en combinación con los mazos de talar SIMPLEX y los mazos largos SIMPLEX.

Gracias al giro óptimo de 20° se logra una alta acción de corte, idealmente utilizable en combinación con el mazo de talar SIMPLEX y los mazos largos SIMPLEX, cuña seccionadora retorcida de acero forjado tratado térmicamente, placa de impacto rectificadada con chaflán, filo rectificadado en bruto, con ranura guía, ranuras diagonales forjadas y perfiles encastrados forjados en los lados.

### Material

- Acero termotratado, forjado, pulido y con chaflán

### Más información

#### Notas

Manejar cuñas de acero sólo con un martillo de caras blandas con conteras de plástico. Golpear acero con acero puede hacer astillas.

### Información para el pedido

Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
← →	↕						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.