

Bisagras • alargada en un lado

EH 25165.



Descripción del Producto

Las diferentes versiones cubren muchas aplicaciones que requieren una carga baja.

Estas bisagras metálicas se caracterizan por su diseño sencillo y las diferentes versiones:

- sin agujeros
- con agujeros
- con agujeros para tornillos avellanados

La versión sin agujeros se puede montar mediante soldadura o introduciendo un patrón de taladro específico.

Material


Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4301
- Acero, cincado por galvanización, pasivado


Eje

- Acero inoxidable 1.4301

Dibujo



croquis 1 croquis 2 croquis 3



Información para el pedido

Dimensiones										Fuerza de sujeción			Referencia	
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		[g]
[mm]										[N]				
sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable														
45	30	–	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	450	20	25165.0035
60	40	–	–	–	4	–	8	2,0	–	1200	1000	1000	47	25165.0055
75	50	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1600	2000	1000	81	25165.0070
90	60	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1100	2500	1000	111	25165.0080
con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable														
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0135
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	18	1200	1000	1000	45	25165.0155
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0170
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0180
con agujeros – croquis 2, Acero														
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.1035
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.1055
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.1070
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.1080
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable														
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0235
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.0255
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0270
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0280
con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero														
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.2035
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.2055
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.2070
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.2080

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.