

SURTIDOS ESTÁNDAR L12

SURTIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE 2 DISPOSITIVOS, REFERENCIA 1590.110

Unidades	Denominación	Referencia	Unidades	Denominación	Referencia
Elementos del sistema			Piezas normalizadas		
2	Plato de fijación	1501.300	2	Espiga roscada	22540.0421
1	Consola	1510.100	2	Espiga roscada	22540.0422
3	Elemento de montaje	1512.000	2	Espiga roscada	22540.0423
3	Bloque de sujeción	1513.600	2	Apoyo liso	22690.0001
2	Bloque de sujeción	1513.700	2	Apoyo esférico	22690.0102
1	Escuadra de apoyo	1520.400	2	Apoyo liso	22690.0302
1	Escuadra de apoyo	1520.500	2	Apoyo liso	22690.0304
3	Plato de apoyo	1547.900	3	Apoyo estriado	22690.0502
1	Bloque en V	1548.500	1	Soporte ajustable, liso	22740.0017
2	Bloque de alineación	1549.400	8	Tuerca para ranura en T	23010.0142
5	Elemento de sujeción	1550.000	2	Tensor sin cabeza	23040.0624
3	Tope cilíndrico	1551.500	2	Tensor sin cabeza	23040.0625
3	Tope cilíndrico	1551.700	2	Tensor sin cabeza	23040.0626
3	Cilindro de posicionamiento	1553.500	2	Tensor sin cabeza	23040.0627
20	Tornillo de centraje	1555.500	4	Arandela plana	23060.0012
100	Tapón de protección	1557.000	4	Tuerca con collar	23080.0012
1	Placa de sujeción	1581.000	4	Tuerca de prolongación	23090.0012
2	Arandela plana	1107.400	2	Brida de sujeción	23150.0015
4	Arandela plana	1107.600	2	Brida de sujeción	23150.0016
8	Arandela plana	1107.800	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0521
2	Arandela plana	1107.900	1	Mordaza rápida vertical	23310.0051
5	Tope	1114.500	1	Mordaza rápida vertical	23310.0054
1	Llave de boca	1139.400	5	Cilindro de prolongación	23310.0140
2	Plato de apoyo	1147.900	3	Cilindro de prolongación	23310.0141
1	Soporte para taladrado, regulable	1163.000	1	Cilindro de prolongación	23310.0142

Los surtidos indicados se comprenden como recomendación.

Los elementos necesarios varían en función de la pieza.

Los surtidos se pueden modificar en caso de necesidad.