


## Sujeción por Agarre

EH 1702.

### MORDAZA MÚLTIPLE PARA SUJECIÓN POR AGARRE VERSIÓN MS 125-S/M/L

#### PARA LA SUJECIÓN DE PIEZAS EN BRUTO COMPLEJAS

Las mordazas soporte permiten sujetar de forma segura y rápida diferentes piezas en bruto. Los productos para la sujeción por agarre se encuentran en las siguientes páginas.



#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Las mordazas de apoyo sirven para el alojamiento de diferentes cuñas de fijación (cuñas de fijación con rosca o juego de agarre universal).
- Las cuñas de fijación se pueden enroscar de forma variable en patrones de agujeros para sujetar con seguridad las geometrías de pieza más diversas.
- La función pendular adicional de la mordaza soporte móvil sirve para compensar superficies de apriete no paralelas y es necesaria para sujetar piezas irregulares.
- Posibilidad de sujeción en tres puntos gracias a la mordaza soporte rígida.


Encontrará detalles  
y sus personas de  
contacto bajo:





[www.halder.com/es/mordazas\\_multiples](http://www.halder.com/es/mordazas_multiples)

## ANCHOS DE ABERTURA SUJECIÓN POR AGARRE

### MORDAZA DE APOYO CON INSERTOS DE AGARRE



MS 125 – Mordaza múltiple con insertos de agarre					
Geometría	Pieza de trabajo rectangular			Pieza de trabajo redonda	
	Ancho de abertura (mm)			Ancho de abertura (mm)	
	mín.	máx.	mín.	mín.	máx.
MS 125-S	28	202	70	Ø 70	Ø 240
MS 125-M	28	320	70	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	28	452	70	Ø 70	Ø 330



### MORDAZAS DE APOYO CON JUEGO DE AGARRE UNIVERSAL



MS 125 – Mordazas de apoyo con juego de agarre universal					
Geometría	Pieza de trabajo rectangular			Pieza de trabajo redonda	
	Ancho de abertura (mm)			Ancho de abertura (mm)	
	mín.	máx.	mín.	mín.	máx.
MS 125-S	25	192	80	Ø 70	Ø 230
MS 125-M	25	310	80	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	25	442	80	Ø 70	Ø 330

