

Jousipainimet • Vapaasti pyörivällä kuulalla ja uralla
22051.0005

Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Kuulan vapaa pyöriminen minimoi vastakappaleen kulumisen, tämä myös aiheuttaa positiivisen lukitus käyttäytymisen riippuen vastakappaleesta.
Muovikuulilla saavutetaan sähköeristys.

Materiaali

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Laakeri

- muovi

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite -
Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso
lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Lisää tuotteita

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat				Iskus	Jousivoima ¹⁾				Til.nro	
d ₁	d ₂	l	n		F ₁	F ₂	min.	max.		
[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[g]
Automaattiteräs, vakio jousivoima										
M5	2	12	0.8	0.5	4.8	6.8	-30	90	0.8	22051.0005

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."