

## Indeksitapit, indeksintiruuvit • lukituksen vapautuspainimella

### 22122.0015



#### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Teräs, mustattu

##### Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

##### Tappi

- Teräs, karkaistu

##### Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

#### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

#### Toiminto

Lukitustapin saa vapautettua painamalla punaista painiketta samaan aikaan kun vetää nupista.

#### Lisätietoja



#### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

#### Piirustus



lukitusmutteri

22120.0116 - .0118 (Teräs)


22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

## Tilastiedot

d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	Ulkomitat				AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.			Til.nro
-0,02			l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
-0,04				[mm]				[N]		[°C]		[g]	
<b>Sintrattu teräs</b>													
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0015

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]		Til.nro
<b>Teräs</b>				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

## Sisältää SVHC-aineita &gt; 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

## Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."