

## Kuulalukitustapit • itselukittuva, painonappikahva

22340.0228



### Tuotekuvaus

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Kompakti kahvan muotoilu painonapilla.

### Materiaali

#### Tappiossa

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Kahva

- Alumiini, musta RAL 9005

#### Painonappi

- Ruostumaton teräs, musta

#### Jousi

- Ruostumaton teräs

### Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

### Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


#### Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400.  
kiinnitysmahdollisuus.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, kuulalukitustappeja varten
- Kiinnitysholkit, kuulalukitustapeille, laipalla
- Kiinnitysvaijerit
- Poraholkit, kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
- Poraholkit, ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A
- Kuulalukitustapit painonappi kahvalla, yksitoimiset - standardin NAS / MS17984 mukaiset

### Piirustus



\*\* Ruostumaton teräs versiot 1.4542, merkattu.

Tilaustiedot

| Ulkomitat         |                |                |                |                |                      |                |                |                | Kiinnitysporaus<br>H11 | <div><div></div></div> <div>min. max.</div> | <div><div></div></div> <div>[g]</div> | Leikkaus-<br>lujuus <sup>1)</sup><br>min. | Til.nro |            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>    | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | [mm]                   | [°C]                                        |                                       | [kN]                                      |         |            |
| -0,04<br>-0,08    | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                |                        |                                             |                                       |                                           |         |            |
| [mm]              |                |                |                |                |                      |                |                |                |                        |                                             |                                       |                                           |         |            |
| Ruostumaton teräs |                |                |                |                |                      |                |                |                |                        |                                             |                                       |                                           |         |            |
| 6                 | 40             | 7              | 11,3           | 20             | 7                    | 20,7           | 17,6           | 14,6           | 6                      | -30                                         | 150                                   | 19                                        | 21      | 22340.0228 |