

Pikakiinnitys nostotapit • itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla

22353.1010



Tuotekuvaus

Nopea ja helppokäyttöinen vankkarakenteinen pyörivä nostorengas ja lukitustappi estää lukituksen tahattoman avauksen. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen nostorenkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta. Pyörivä nostorengas on aina linjassa vetosuuntaan nähden ilman tapin kiertoa. Tämä estää kuormankäsittelylaitteen kääntymisen kierteestä ja komponentin nostamisen turvallisesti.

Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.

Materiaali

Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Painonappi

- Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Sakkeli

- Ruostumaton teräs 1.4571

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteettyyn reikään

Lukitus:

1. Paina nappia ja pidä se alhaalla
2. Laita nostotappi kierteeseen.
3. Vapauta painonappi (napin pitää palautua alkuperäiseen asentoonsa)
4. Kiristä nostotappi kierteeseen käsin, kunnes se tarttuu täydellisesti otsapintaan.
5. Varmista, että kierresegmentit ovat liitoksissa reiässä oleviin kierteisiin

Avas:

1. Kierrä nostotappia vastapäivään noin neljänneskierrosta
2. Paina nappia ja pidä se alhaalla
3. Irrota pikakiinnitys nostotappi
4. Vapauta painonappi

Toiminto

Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Nostotapit, Itselukittuva
- Nostotapit, itselukittuva, ruostumatonta terästä
- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva
- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva, keskirei'ille DIN 332 mukaisesti
- Pikakiinnitys nostotapit, self-locking - INCH
- Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT

Piirustus



Tilastiedot

Ulkomitat														Kantokyky Paikoituskierre DIN EN 13155 mukaisesti			🌡️	Kiertismomē max.	📦	Til.nro		
d_1	l_1	d_2 -0,07	d_3	d_4	d_5	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	F_1	F_2	F_3	max.	max.			
[mm]														[kN]			[mm]	[°C]	[Nm]	[g]		
Ruostumaton teräs																						
M10	14	8,35	20	38	33,5	20	25,7	54,9	42,5	46	68	123,7	38	10	3,9	1,5	1,5	M10	250	2	691	22353.1010

Sovellusesimerkki












Säästöt



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."