

Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0438




Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa. Pinta induktioarkkaistuu ja hiottu.


Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus




kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

| l_1 $\pm 0,01$ | d_1 | Ulkomitat | | | | AV | Kiristysmomentti max. |  | Til.nro |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|--------------------------|---|------------|
| | | d_2 | l_2 | l_3 | d_3 | | | [g] | |
| | | [mm] | | | | [mm] | [Nm] | | |
| Ulkokierteellä – Kuva 1 | | | | | | | | | |
| 60 | M12 | 8 | 14 | 30 | 21,2 | 19 | 60 | 83 | 22680.0438 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."