


## Paikoitusanturit • pneumaattinen

22800.0400



### Tuotekuvaus

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan. Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen. Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä. (til.no. 22800.0612).

### Materiaali

#### Tukinastat

- Työkäkaluteräs, karkaistu, hiottu

#### Tiiviste

- PVC

#### Kiinnityskisko

- Teräs, mustattu

#### Liitinnippa

- Messinki

### Lisätietoja


#### Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettyessä.


#### Lisää tuotteita

- Valvontayksiköt , paikoitusantureille, pneumaattiset


### Piirustus



### Tilaustiedot

	Til.nro
 [g]	
<b>kiinnityskiskolla</b>	
237	22800.0400

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."