

## Paikoitusanturit • itselinjautuvat, pneumaattiset

22800.0410



### Tuotekuvaus

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan. Reagointitarkkuus on vakio 0,005 mm, ja siihen päästään työaineella 2,5 bar. Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701).

### Materiaali

#### Tiiviste

- PVC

#### Kiinnityskisko

- Teräs, mustattu

#### Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

#### Holkki

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

#### Liitinnippa

- Messinki

### Lisätietoja


#### Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettyessä.


#### Lisää tuotteita

- Valvontayksiköt , paikoitusantureille, pneumaattiset

### Piirustus



### Tilaustiedot

	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	 [g]	Til.nro
kiinnityskiskolla	15	321	22800.0410

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."