

Tornillos Moleteados Altos · DIN 464

EH 24790.



Descripción del Producto

Todos los tornillos moleteados están realizados en una sola pieza. Contrariamente a la Hoja Estándar Oficial, todos tienen rosca hasta la cabeza, pero no rebaje en el extremo de la rosca.

Material


- Acero, pavonado, calidad 5.8
- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
- Acero inoxidable 1.4305, mate

Más información

Notas


El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.


Dibujo




Información para el pedido

d ₁	l	d ₂	Dimensiones			[g]	Referencia
			d ₃	h	k		
[mm]							
Acero, pavonado, calidad 5.8							
M 3	6	12	6	7,5	2,5	3,7	24790.0074
M 3	10	12	6	7,5	2,5	3,8	24790.0076
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0077
M 3	16	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0079
M 3	20	12	6	7,5	2,5	4,5	24790.0081
M 4	5	16	8	9,5	3,5	7,7	24790.0092
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0094
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,1	24790.0095
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,6	24790.0096
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,4	24790.0098
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,1	24790.0100
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0102
M 5	6	20	10	11,5	4,0	14,0	24790.0112
M 5	8	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0113
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0114
M 5	12	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0115
M 5	16	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0117
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0119
M 5	25	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0121
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0123
M 6	8	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0132
M 6	10	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0133

d ₁	l	Dimensiones			h	k		Referencia
		d ₂	d ₃	[mm]				
M 6	12	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0134	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0136	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0138	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0140	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0142	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0144	
M 8	12	30	16	18,0	6,0	53,0	24790.0152	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0154	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0156	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0158	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	60,0	24790.0160	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0162	
M 8	40	30	16	18,0	6,0	61,0	24790.0164	
M10	15	36	20	23,0	8,0	104,0	24790.0171	
M10	20	36	20	23,0	8,0	106,0	24790.0173	
M10	25	36	20	23,0	8,0	109,0	24790.0175	
M10	30	36	20	23,0	8,0	112,0	24790.0177	
M10	35	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0179	
M10	40	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0181	
Acero, cincado por galvanización								
M 3	6	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0474	
M 3	8	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0475	
M 3	10	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0476	
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0477	
M 3	16	12	6	7,5	2,5	5,0	24790.0479	
M 3	20	12	6	7,5	2,5	5,0	24790.0481	
M 4	5	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0492	
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0494	
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0495	
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0496	
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0498	
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0500	
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0502	
M 5	6	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0512	
M 5	8	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0513	
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0514	
M 5	12	20	10	11,5	4,0	14,0	24790.0515	
M 5	16	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0517	
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0519	
M 5	25	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0521	
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0523	
M 6	8	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0532	
M 6	10	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0533	
M 6	12	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0534	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0536	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0538	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0540	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0542	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0544	
M 8	12	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0552	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0554	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0556	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0558	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	50,0	24790.0560	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	63,0	24790.0562	
M 8	40	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0564	
M10	12	36	20	23,0	8,0	105,0	24790.0570	
M10	15	36	20	23,0	8,0	106,0	24790.0571	
M10	20	36	20	23,0	8,0	107,0	24790.0573	

d ₁	l	Dimensiones			h	k	 [g]	Referencia
		d ₂	d ₃	[mm]				
M10	25	36	20	23,0	8,0	110,0	24790.0575	
M10	30	36	20	23,0	8,0	112,0	24790.0577	
M10	35	36	20	23,0	8,0	115,0	24790.0579	
M10	40	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0581	
Acero inoxidable 1.4305								
M 3	6	12	6	7,5	2,5	3,7	24790.0274	
M 3	10	12	6	7,5	2,5	3,8	24790.0276	
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0277	
M 3	16	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0279	
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0294	
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,1	24790.0295	
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,6	24790.0296	
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,4	24790.0298	
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,1	24790.0300	
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0302	
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0314	
M 5	12	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0315	
M 5	16	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0317	
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0319	
M 5	25	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0321	
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0323	
M 6	12	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0334	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0336	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0338	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0340	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0342	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0344	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0354	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0356	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0358	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	60,0	24790.0360	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0362	

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.