

Pikakiinnitys nostotapit • Itselukittuva, keskirei'ille DIN 332 mukaisesti 22352.3020



Tuotekuvaus

Tätä pikakiinnitys nostotappia käytetään käytettäessä upotusreiällisiä kierrereikiä DIN 332 mukaisesti
Nopea ja helppokäyttöinen vankkarakenteinen sakkeliengas. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen sakkeliengkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta.
Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.

Materiaali

Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Painonappi

- Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Sakkeli

- Ruostumaton teräs 1.4571

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteitettyyn reikään

Lukitus:

1. Paina nappia ja pidä se alhaalla
2. Laita nostotappi kierteeseen.
3. Vapauta painonappi (napin pitää palautua alkuperäiseen asentoonsa)
4. Kiristä nostotappi kierteeseen käsin, kunnes se tarttuu täydellisesti otsapintaan.
5. Varmista, että kierresegmentit ovat liitoksissa reiässä oleviin kierteisiin

Avas:

1. Kierrä nostotappia noin puolikierrasta vastapäivään
2. Paina nappia ja pidä se alhaalla
3. Irrota pikakiinnitys nostotappi
4. Vapauta painonappi

Toiminto


Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Nostotapit, Itselukittuva
- Nostotapit, itselukittuva, ruostumatonta terästä
- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva
- Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla
- Pikakiinnitys nostotapit, self-locking - INCH
- Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT


Piirustus




Tilaustiedot


Ulkomitat														Load capacity according to DIN EN 13155			Paikointuskierre			Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	F ₁	F ₂	F ₃		max.		
[mm]														[kN]			[mm]	[°C]	[g]	
Ruostumaton teräs																				
M20	25	17,75	30	20,7	31,8	39,1	53,7	32,6	36	56	109,2	30	17	10	7,7	5,8	M20	250	555	22352.3020

Sovellusesimerkki





Säästöt



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."