

## Pikakytkimet • kulman ja säteittäisyyden tasauksiin

25100.0408



## Tuotekuvaus

Aksiaalisesti välyksettömäksi säädettävä pikaliitoskytkin, jossa on kulma- sekä säteisäättö, jota voidaan käyttää minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen. Kompakti rakenne ilman väljiä rakenneosia.

## Materiaali

## Vastin

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

## Pesä

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

## Kytkinosa

- Nuorrutusteräs, nitrattu, musta

## Mutteri

- Nuorrutusteräs, fosfatoitu

## Lukitusmutteri

- Teräs, musta (ISO 4035/8675)

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Asennus

Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.


Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylinterien liitoskierteelle.

## Lisätietoja

## Huomioi

Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.


## Piirustus



## Tilaustiedot

Ulkomitat									AV				Säteis- siirron- tasaus x max. [mm]	Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	AV <sub>1</sub>	AV <sub>2</sub>	AV <sub>3</sub>	AV <sub>4</sub>				
[mm]									[mm]							
M8	30	15	63	18	11,5	16	33	23,5	27	24	13	7	0,6	4,5	138	25100.0408

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."