

## Jousipainimet • Kuulalla ja uralla - TUUMA

2B050.0070



## Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.  
Käytetään pidättimenä sekä painimena.

## Materiaali

## Runko

- Automaattiteräs, mustattu

## Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Ominaisuudet

Jäykempi jousi: 2 pituusmerkintää.



kevyt jousivoima



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

- Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

## Viittaukset

Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.

Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

## Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Kuulalla ja avainuralla
- Kohdistuselementit, riälliset jousipainimet
- Kohdistuselementit, sileät jousipainimet

## Piirustus



## Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		d <sub>2</sub>	l	Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.	max.	oz	Til.nro
	Kierre					F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
[tuuma]			[tuuma]		[tuuma]	[lb]	[lb]	[°F]			
#10-32	0,19	2A-UNF	3/32	33/64	0,025	3,3	4,8	-22	482	0,049	2B050.0070

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."