

Sivuttaispainimet • muovi ousella ja painimella - TUUMAMITOITUS

2B150.0430



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Runko

- Alumiini Al

Jousi

- muovi

Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

Asennus

Asennus prässäämällä

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s$$

tai

y pienempi kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$$

Ominaisuudet


Vakio jousivoima = punainen jousi

Lisätietoja

Huomioi

This is a discontinued article.

Piirustus



*jotkin koon (katso taulukkoa): tappin muoto on poikkeava



Tilastiedot

Ulkomitat		Jousivoima F max. ¹⁾ ~ [lb]	Ulkomitat		Isku s [tuuma]	Kiinnitys- poraus D H8 [tuuma]	$x^{2)}$ [tuuma]	max. [°F]	[oz]	Til.nro
d_1 [tuuma]	d_2 [tuuma]		l_1 [tuuma]	l_2 [tuuma]						
1/2	0,315	11,1	0,553	0,515	0,024	0,5	0,134	176	0,104	2B150.0430

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

²⁾ Jos työkappaleen korkeus (y) on pienempi kuin $l_2 - d_2/2$, koordinaattimitta (x) on laskettava.

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [tuuma]	 [oz]	Til.nro
Asennustyökalu			
	1/2	2,321	22150.0832

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."