

Paikoitusanturit • itselinjautuvat, pneumaattiset EH 22800.



Tuotekuvaus

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan. Reagointitarkkuus on vakio 0,005 mm, ja siihen päästään työaineella 2,5 bar. Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701).

Materiaali

Tiiviste

- PVC

Kiinnityskisko

- Teräs, mustattu

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Holkki

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Liitinnippa

- Messinki

Lisätietoja


Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.


Lisää tuotteita

- Valvontayksiköt , paikoitusantureille, pneumaattiset


Piirustus



Tilaustiedot

Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	 [g]	Til.nro
kiinnityskiskolla		
15	321	22800.0410

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."