

Pystykiinnittimet • kääntyvä, koko d=25 EH 23310.



Tuotekuvaus

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkalpain nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

- nopea kiinnitys kiristyspultin , säädettävän lukitusvivun tai epäkeskokahvan avulla
- nopea ja helppo työkalpain vaihto kääntämällä kiinnitysleukaa vasemmalle tai oikealle.

Paikoitusrenkas 23310.0345 mahdollistaa portaattoman säädön (vain variantit art. nro 23310.0027 - .0029).

- Paikoitusrenkas 23310.0345
- käyttö mahdollistaa toistettavan tarkan kiinnityksen. Tällöin h_1 min. kasvaa vähintään 6 mm (isku miinus 6 mm).
- kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve
- helposti sovitettavissa korkeammille kappaleille korotussylintereiden avulla

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

- Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
- Sinkkivalu, muovipinnoitettu, musta, vastaava kuin RAL 9005.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

1. T-uramutterilla (DIN 508)
 2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigisiin
- Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Lisätietoja



Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1007 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Lisää tuotteita

- Paikoitusrenkaat, Pystykiinnittimiä varten
- Korotussylinterit
- Aluslaatat


Piirustus



kuva 1



kuva 2




kuva 3

Tilaustiedot

Ulkomitat														Isku	Kiinnitysvoima	Kiristysmomentti max.		Til.nro
d ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
[mm]																		
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1																		
25	26	10	M8	M8	30 – 35	44 – 49	10	60,0	–	48	35	28	74	5	3 ¹⁾	–	377	23310.0024
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	60,0	–	48	35	28	74	10	3 ¹⁾	–	259	23310.0028
kiristysruuvilla – Kuva 2																		
25	26	10	M8	M8	30 – 35	44 – 49	10	6,9	–	48	35	28	–	5	5	8	212	23310.0025
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	6,9	–	48	35	28	–	10	5	8	419	23310.0027
säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3																		
25	26	10	M8	M8	30 – 35	44 – 49	10	35,0	20,5	48	35	28	82	5	2 ¹⁾	–	203	23310.0026
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	35,0	20,5	48	35	28	82	10	2 ¹⁾	–	261	23310.0029

¹⁾ Testeillä määritetty keskimääräinen arvo.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."