

## Levykäsipyörät • kevytmetallia

EH 24600.



### Tuotekuvaus

Käsipyörän takasivulla tartuntamuotoilu. Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta.

### Materiaali

#### Akseliosa

- Teräs, galvanoitu

#### Käsipyörä

- Alumiini-kokillivalu

#### Lieriökahva EH 24530.

- Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

### Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Lieriökahvat, pyörivät

### Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

### Tilaustiedot

Ulkomitat						Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Sopiva-lieriökahva EH 24530.	🌡️ max.	📦 [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	t	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]						[mm]		[mm]			
<b>ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa</b>											
80	10	26	13,0	16	26	–	–	–	–	121	24600.0000
80	12	26	13,0	16	26	–	–	–	–	139	24600.0001
100	10	28	14,0	17	30	–	–	–	–	203	24600.0005
100	12	28	14,0	17	30	–	–	–	–	205	24600.0006
125	12	31	15,0	18	33	–	–	–	–	307	24600.0010
125	14	31	15,0	18	33	–	–	–	–	298	24600.0011
140	14	36	16,5	19	36	–	–	–	–	430	24600.0015
140	16	36	16,5	19	36	–	–	–	–	417	24600.0016
160	14	36	18,0	20	39	–	–	–	–	540	24600.0020
160	16	36	18,0	20	39	–	–	–	–	533	24600.0021
200	18	42	20,5	24	45	–	–	–	–	849	24600.0030
200	20	42	20,5	24	45	–	–	–	–	866	24600.0031
250	22	48	23,0	28	51	–	–	–	–	1495	24600.0040
250	26	48	23,0	28	51	–	–	–	–	1441	24600.0041
<b>uralla, ilman lieriökahvaa</b>											
80	10	26	13,0	16	26	3	11,4	–	–	139	24600.0100
80	12	26	13,0	16	26	4	13,8	–	–	128	24600.0101
100	10	28	14,0	17	30	3	11,4	–	–	201	24600.0105
100	12	28	14,0	17	30	4	13,8	–	–	194	24600.0106
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	–	–	291	24600.0110
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	–	–	288	24600.0111
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	–	–	413	24600.0115

Ulkomitat						Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Sopiva- lieriökahva EH 24530.	🌡️ max.	📦 [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	b <sub>3</sub>	t	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]						[mm]		[mm]			
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	-	-	397	24600.0116
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	-	-	529	24600.0120
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	-	-	528	24600.0121
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	-	-	880	24600.0130
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	-	-	870	24600.0131
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	-	-	1515	24600.0140
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	-	-	1496	24600.0141
<b>ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.</b>											
80	10	26	13,0	16	26	-	-	18 x M 6	110	160	24600.0200
80	12	26	13,0	16	26	-	-	18 x M 6	110	160	24600.0201
100	10	28	14,0	17	30	-	-	21 x M 6	110	255	24600.0205
100	12	28	14,0	17	30	-	-	21 x M 6	110	255	24600.0206
125	12	31	15,0	18	33	-	-	23 x M 8	110	390	24600.0210
125	14	31	15,0	18	33	-	-	23 x M 8	110	390	24600.0211
140	14	36	16,5	19	36	-	-	23 x M 8	110	510	24600.0215
140	16	36	16,5	19	36	-	-	23 x M 8	110	510	24600.0216
160	14	36	18,0	20	39	-	-	26 x M10	110	675	24600.0220
160	16	36	18,0	20	39	-	-	26 x M10	110	675	24600.0221
200	18	42	20,5	24	45	-	-	26 x M10	110	995	24600.0230
200	20	42	20,5	24	45	-	-	26 x M10	110	995	24600.0231
250	22	48	23,0	28	51	-	-	28 x M10	110	1625	24600.0240
250	26	48	23,0	28	51	-	-	28 x M10	110	1625	24600.0241
<b>uralla, lieriökahvalla EH 24530.</b>											
80	10	26	13,0	16	26	3	11,4	18 x M 6	110	160	24600.0300
80	12	26	13,0	16	26	4	13,8	18 x M 6	110	160	24600.0301
100	10	28	14,0	17	30	3	11,4	21 x M 6	110	255	24600.0305
100	12	28	14,0	17	30	4	13,8	21 x M 6	110	255	24600.0306
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	23 x M 8	110	390	24600.0310
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	23 x M 8	110	390	24600.0311
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	23 x M 8	110	510	24600.0315
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	23 x M 8	110	510	24600.0316
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	26 x M10	110	572	24600.0320
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	26 x M10	110	675	24600.0321
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	26 x M10	110	995	24600.0330
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	26 x M10	110	995	24600.0331
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	28 x M10	110	1625	24600.0340
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	28 x M10	110	1625	24600.0341

## Vaatumuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."