

Embouts à rotule · DIN 12240-4, avec taraudage

22982.0406



Description produit

Les embouts à rotule conviennent à une utilisation universelle pour les applications avec charge dynamique. Le modèle en acier inoxydable peut être utilisé non seulement dans les zones à risque de corrosion, mais aussi pour les charges dynamiques élevées.

Les embouts à rotule sont utilisées pour les paliers nécessitant des mouvements entre l'arbre et le boîtier et où les mouvements ne sont pas rectilignes.

Les embouts à rotule sont des éléments prêts à poser fabriqués selon la norme DIN ISO 12240-4 (série de dimensions K). Grâce au tissu PTFE intégré à la coquille de palier, les têtes articulées sont sans entretien.

Veillez tenir compte des consignes techniques à la suite de cette page produit.

Matières

Corps

- inox 1.4057, forgé, poli

Rotule

- inox 1.4034, trempé, rectifié, poli

Pallier

- tissu PTFE

Coquille de palier

- inox 1.4571

Plan



Informations détaillées

Dimensions											α	SW	Charge dynamique de base C	Charge statique de base		Référence article		
d_1	l_1	b_1	b_2	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_2	l_3				C_0	min.		max.	[g]
[mm]											[mm]	[kN]	[kN]	[°C]				
filetage à droite, inox																		
8	36	12	9	24	M8	10,4	12,5	16	48	16	14°	13	16,7	20,7	-50	150	47	22982.0406

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.