

Tampons butée caoutchouc • cylindriques

25150.0486



Description produit

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.
La dureté est de $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Autres duretés ($40 \pm 5^\circ$ Shore A et $70 \pm 5^\circ$ Shore A) sur demande.

Matières

Rondelle d'appui

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Corps

- caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Plus d'informations

Autres produits

- Pieds de machines, absorbeur de chocs

Plan



Informations détaillées

Dimensions					Raideur R ~ [N/mm]	Charge admissible max. [N]	Course ~ [mm]	Température		Référence article	
d ₁	l ₁	d ₂ [mm]	l ₂	s				min.	max.		[g]
avec filetage – croquis 2, acier											
100	60	M16	41	3	520	7800	15	-30	80	750	25150.0486

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.