

Tampons butée caoutchouc • coniques

25150.0827



Description produit

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.
La dureté est de $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Autres duretés ($40 \pm 5^\circ$ Shore A et $70 \pm 5^\circ$ Shore A) sur demande.

Matières

Rondelle d'appui

- acier, zingué par galvanisation, passivé

Corps

- NBR

Vis


- acier, zingué par galvanisation, passivé

Plus d'informations

Autres produits

- Pieds de machines, absorbeur de chocs
- Tampons butée caoutchouc-silicone, coniques

Plan



Informations détaillées

Dimensions						Raideur R	Charge admissible max.	Course	Température		Référence article	
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.		
[mm]									[°C]		[g]	
avec filetage – croquis 2, acier												
25	M6	25	16,5	20,5	2	82	430	5,25	-30	80	19	25150.0827

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.