

## Doigts d'indexage · à bague six pans, inox A4

22120.1056



### Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.  
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

### Matières

#### Corps

- inox 1.4401

#### Embout

- inox 1.4401 nickelé

#### Bouton

- inox 1.4401

#### Contre-écrou


- inox 1.4401

### Plus d'informations

#### Notes

Bouton non démontable.  
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

### Plan




### Informations détaillées

Dimensions							Pression <sup>1)</sup>		🌡️	🏋️	Référence article
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	max.		
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
avec bouton en inox – croquis 2											
6	M12 x 1,5	6	22	48	22	6	4,5	16	100	63	22120.1056

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

### Accessoires

	Dimensions d <sub>2</sub> [mm]	Ouverture de clé [mm]	🏋️ [g]	Référence article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre