

Parallele a sgancio rapido • con sgancio

1701.190




Descrizione prodotto

- Per una regolazione accurata dell'altezza del pezzo da lavorare
- Altezza rettificata
- Sgancio rapido con vite di montaggio
- Per i lati alti delle ganasce
- Fornite in coppia

Materiale

- Molla in acciaio, temperata

Disegno



Caratteristiche

Larghezza ganasca [mm]	Dimensioni					[g]	Codice
	b ₁	b ₂	l [mm]	h ₁	h ₂		
125	125	88	3	35	12,25	250	1701.190

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.