

Doigts d'indexage · avec bride de fixation

EH 22120.



Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.
Pour la fixation sur des pièces à parois fines.
Ces doigts d'indexage se caractérisent par leur faible encombrement.

Matières

Bride

- zamac, zingué par galvanisation

Embout

- acier trempé
- inox 1.4305, nickelé

Bouton

- thermoplastique PA 6, noir, mat

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)

Plus d'informations


Notes

Bouton non démontable.

Autres produits

- Douilles de fixation, pour doigts et verrous d'indexage

Plan



Informations détaillées

Dimensions													Pression ¹⁾		Température		Référence article	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.		[g]
-0,02 -0,05				-0,02 -0,1						-0,15				~	~			
[mm]													[N]		[°C]			
sans blocage – croquis 1, acier																		
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0926
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0927 ²⁾
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0928
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0929 ²⁾

¹⁾ valeur moyenne mesurée


²⁾ L'embout n'est pas complètement rétractable

d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂ -0,02 -0,1	d ₃	Dimensions							Pression ¹⁾		Température		Référence article	
						d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃ -0,15	l ₄	s	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	min. [°C]	max. [°C]		[g]
avec blocage – croquis 2, acier																		
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0936
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0937²⁾
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0938
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0939²⁾
sans blocage – croquis 1, inox																		
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0966
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0967²⁾
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0968
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0969²⁾
avec blocage – croquis 2, inox																		
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0976
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0977²⁾
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0978
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0979²⁾

¹⁾ valeur moyenne mesurée

²⁾ L'embout n'est pas complètement rétractable

Exemple d'application



Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.