

Charnières • allongé d'un côté

EH 25165.



Description produit

Les différents modèles couvrent de nombreuses applications nécessitant une faible charge. Ces charnières en tôle se caractérisent par leur conception simple et leurs différentes versions :

- Sans trous
- Avec trous
- Avec trous pour vis à tête fraisée

Sur les modèles sans trous, l'assemblage peut être réalisé par soudage ou par l'ajout d'un schéma de perçage spécifique.

Matières


Corps

- inox 1.4301
- acier, zingué par galvanisation, passivé


Axe

- inox 1.4301

Plan



croquis 1 croquis 2 croquis 3



Informations détaillées

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	Dimensions						Force de retenue			Référence article	
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		
				[mm]						[N]			[g]	
sans lisses – croquis 1, inox														
45	30	–	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	450	20	25165.0035
60	40	–	–	–	4	–	8	2,0	–	1200	1000	1000	47	25165.0055
75	50	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1600	2000	1000	81	25165.0070
90	60	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1100	2500	1000	111	25165.0080
avec lisses – croquis 2, inox														
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0135
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	18	1200	1000	1000	45	25165.0155
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0170
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0180
avec lisses – croquis 2, acier														
45	30	24,0	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.1035
60	40	32,5	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.1055
75	50	40,0	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.1070
90	60	48,0	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.1080
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox														
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0235
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.0255
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0270
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0280
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier														
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.2035
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.2055
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.2070
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.2080

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.