

## Cubi di staffaggio • saldati, semifiniti

1910.220



### Descrizione prodotto

#### Materiale



- Acciaio, saldati

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


### Disegno



### Caratteristiche

$l_1$	$l_2 + 1$	$l_4 \pm 0,2$	Dimensioni			$y$	Per viti	Nr. fori di fissaggio $n$		Codice	
			$h$	$h_1$	$a \pm 0,013$	$b_1 \pm 0,2$					
			[mm]				[mm]	[mm]	[kg]		
400	231	150	500	450	150	150	12	M12	4	134	1910.220

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.