

## Dadi per cave a T • DIN 508

23010.0104



### Descrizione prodotto

Questi dadi per scanalature a T sono realizzati secondo DIN 508. La gamma è ampliata da altre dimensioni che non sono incluse nella DIN.

### Materiale

- Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10

### Assemblaggio


La forza indicata dei dadi a T si applica solamente se la vite viene avvitata per tutta la lunghezza del filetto presente nel dado stesso.

### Maggiori informazioni


### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensione cava	d	a	Dimensioni			Per cave a T DIN 650	Forza di prova per DIN 508 F min. [kN]		Codice <sup>1)</sup>
[mm]			e	h	k	[mm]	[kN]	[g]	
<b>Acciaio</b>									
10	M6	9,6	15	12	6	10	16	14	23010.0104

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.