

Teste a snodo • DIN 12240-4, con filetto maschio

22982.0122



Descrizione prodotto

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.

Le teste a snodo sono utilizzate per cusciti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.

Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Per i dettagli tecnici consultare l'apposita sezione nelle pagine successive.

Materiale

Corpo

- Acciaio da utensili, tornito e zincato

Snodo sferico

- Cuscinetto a rulli in acciaio, temprato, rettificato, lucidato

Cuscinetto

- struttura in PTFE



Involucro del cuscinetto

- Acciaio da utensili, galvanizzato

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | α | Figura portante dinamica C [kN] | Figura portante statica C ₀ [kN] |  min. max. | |  [g] | Codice | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|------------------------------------|--|--|-----|--|------------|--|
| d ₁ | l ₁ | b ₁ | b ₂ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | l ₂ | l ₃ | [mm] | | | | [°C] | | | | |
| Filettatura destrorsa, Acciaio automatico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 94 | 31 | 22 | 60 | M24 x 2 | 29,6 | 124 | 57 | | 15° | 122 | 61 | -50 | 150 | 607 | 22982.0122 | |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.