

Imbastitori • autobloccanti, con impugnatura a L EH 22340. /EH 22350.



Descrizione prodotto

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura. Versione con impugnatura ergonomica.

Materiale

Gambo

- Acciaio inox 1.4305
- Acciaio inox 1.4542, temperato per precipitazione

Impugnatura

- Alluminio, nero simile a RAL 9005

Pulsante

- Acciaio inox, nero

Molla

- acciaio inox

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

- Questo prodotto è disponibile anche con misure in POLLICI.

Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti



- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, lisce, DIN 179 A
- Imbastitori autobloccanti con impugnatura a L, singolo effetto - secondo norma NAS / MS17986

Disegno





** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.



Caratteristiche

Dimensioni										Foro di ricezione H11	 min. max.		 [g]	Resistenza al taglio, doppia ¹⁾ min.	Codice	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇		[mm]	[°C]				[kN]
-0,04 -0,08	+0,6			±1												
Acciaio inox 1.4305																
5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	20	14	22340.0112	
5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	21	14	22340.0113	
5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	14	22340.0114	
5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	14	22340.0115	
5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	14	22340.0116	
5	35	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	24	14	22340.0117	
5	40	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	14	22340.0118	
5	45	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	25	14	22340.0107	
5	50	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	14	22340.0108	
5	60	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	14	22340.0109	
5	70	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	29	14	22340.0110	
5	80	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	30	14	22340.0111	
6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	21	21	22340.0122	
6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	21	22340.0123	
6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	21	22340.0124	
6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	24	21	22340.0125	
6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	25	21	22340.0126	
6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	26	21	22340.0127	
6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	27	21	22340.0128	
6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	28	21	22340.0129	
6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	29	21	22340.0130	
6	60	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	30	21	22340.0119	
6	70	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	33	21	22340.0120	
6	80	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	35	21	22340.0121	
8	10	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	34	38	22340.0132	
8	15	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	36	38	22340.0133	
8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	37	38	22340.0134	
8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	39	38	22340.0135	
8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	41	38	22340.0136	
8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	43	38	22340.0137	
8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	45	38	22340.0138	
8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	46	38	22340.0139	
8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	48	38	22340.0140	
8	60	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	52	38	22340.0131	
8	70	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	56	38	22340.0141	
8	80	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	59	38	22340.0142	
8	90	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	63	38	22340.0143	
8	100	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	66	38	22340.0151	
10	15	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	41	60	22340.0159	
10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	44	60	22340.0144	
10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	47	60	22340.0145	
10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	50	60	22340.0146	
10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	53	60	22340.0147	
10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	56	60	22340.0148	
10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	58	60	22340.0149	
10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	62	60	22340.0150	
10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	67	60	22340.0152	
10	70	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	73	60	22340.0153	
10	80	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	79	60	22340.0154	
10	90	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	85	60	22340.0155	
10	100	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	91	60	22340.0156	
10	110	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	97	60	22340.0157	
10	120	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	103	60	22340.0158	
12	20	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	70	87	22340.0164	
12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	73	87	22340.0165	



¹⁾ Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Dimensioni								Foro di ricezione H11	 min. max.		 Resistenza al taglio, doppia ¹⁾ min.	Codice		
		d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇		min.	max.			[g]	[kN]
		[mm]									[mm]	[°C]				
12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	78	87	22340.0166	
12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	82	87	22340.0167	
12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	86	87	22340.0168	
12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	90	87	22340.0169	
12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	94	87	22340.0170	
12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	103	87	22340.0172	
12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	112	87	22340.0174	
12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	120	87	22340.0176	
12	90	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	129	87	22340.0160	
12	100	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	138	87	22340.0161	
12	110	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	145	87	22340.0162	
12	120	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	154	87	22340.0163	
16	30	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	149	155	22340.0171	
16	35	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	161	155	22340.0173	
16	40	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	165	155	22340.0175	
16	45	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	172	155	22340.0177	
16	50	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	180	155	22340.0178	
16	60	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	200	155	22340.0179	
16	70	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	216	155	22340.0180	
16	80	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	231	155	22340.0181	
16	90	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	246	155	22340.0182	
16	100	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	262	155	22340.0183	
16	110	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	272	155	22340.0184	
16	120	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	287	155	22340.0185	
16	130	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	302	155	22340.0186	
16	140	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	318	155	22340.0187	
16	150	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	333	155	22340.0188	
20	50	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	245	244	22340.0189	
20	60	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	272	244	22340.0190	
20	70	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	292	244	22340.0191	
20	80	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	313	244	22340.0192	
20	90	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	337	244	22340.0193	
20	100	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	362	244	22340.0194	
20	110	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	392	244	22340.0195	
20	120	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	413	244	22340.0196	
20	130	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	437	244	22340.0197	
20	140	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	457	244	22340.0198	
20	150	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	480	244	22340.0199	
25	50	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	453	386	22340.0200	
25	60	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	490	386	22340.0201	
25	70	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	523	386	22340.0202	
25	80	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	567	386	22340.0203	
25	90	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	596	386	22340.0204	
25	100	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	635	386	22340.0205	
25	110	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	672	386	22340.0206	
25	120	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	710	386	22340.0207	
25	130	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	754	386	22340.0208	
25	140	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	784	386	22340.0105	
25	150	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	830	386	22340.0106	
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione																
5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	20	24	22350.0112	
5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	21	24	22350.0113	
5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	24	22350.0114	
5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	24	22350.0115	
5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	24	22350.0116	
5	35	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	24	24	22350.0117	
5	40	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	24	22350.0118	
5	45	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	25	24	22350.0107	

¹⁾ Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141



d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Dimensioni								Foro di ricezione H11 [mm]	 min. max.		 Resistenza al taglio, doppia ¹⁾ min. [kN]	Codice	
		d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇		min.	max.			[g]
		[mm]									[°C]				[g]
5	50	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	24	22350.0108
5	60	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	24	22350.0109
5	70	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	29	24	22350.0110
5	80	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	30	24	22350.0111
6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	21	35	22350.0122
6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	35	22350.0123
6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	35	22350.0124
6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	24	35	22350.0125
6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	25	35	22350.0126
6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	26	35	22350.0127
6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	27	35	22350.0128
6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	28	35	22350.0129
6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	29	35	22350.0130
6	60	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	30	35	22350.0119
6	70	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	33	35	22350.0120
6	80	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	35	35	22350.0121
8	10	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	34	63	22350.0132
8	15	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	36	63	22350.0133
8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	37	63	22350.0134
8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	39	63	22350.0135
8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	41	63	22350.0136
8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	43	63	22350.0137
8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	45	63	22350.0138
8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	46	63	22350.0139
8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	48	63	22350.0140
8	60	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	52	63	22350.0131
8	70	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	56	63	22350.0141
8	80	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	59	63	22350.0142
8	90	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	63	63	22350.0143
8	100	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	66	63	22350.0151
10	15	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	41	100	22350.0159
10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	44	100	22350.0144
10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	47	100	22350.0145
10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	50	100	22350.0146
10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	53	100	22350.0147
10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	56	100	22350.0148
10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	58	100	22350.0149
10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	62	100	22350.0150
10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	67	100	22350.0152
10	70	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	73	100	22350.0153
10	80	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	79	100	22350.0154
10	90	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	85	100	22350.0155
10	100	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	91	100	22350.0156
10	110	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	97	100	22350.0157
10	120	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	103	100	22350.0158
12	20	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	70	144	22350.0164
12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	73	144	22350.0165
12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	78	144	22350.0166
12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	82	144	22350.0167
12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	86	144	22350.0168
12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	90	144	22350.0169
12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	94	144	22350.0170
12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	103	144	22350.0172
12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	112	144	22350.0174
12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	120	144	22350.0176
12	90	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	129	144	22350.0160
12	100	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	138	144	22350.0161
12	110	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	145	144	22350.0162
12	120	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	154	144	22350.0163

¹⁾ Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	Dimensioni							Foro di ricezione H11 [mm]	 min. max. [°C]		 [g]	Resistenza al taglio, doppia ¹⁾ min. [kN]	Codice
				l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	[mm]						
16	30	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	149	257	22350.0171	
16	35	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	161	257	22350.0173	
16	40	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	165	257	22350.0175	
16	45	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	172	257	22350.0177	
16	50	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	180	257	22350.0178	
16	60	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	200	257	22350.0179	
16	70	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	216	257	22350.0180	
16	80	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	231	257	22350.0181	
16	90	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	246	257	22350.0182	
16	100	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	262	257	22350.0183	
16	110	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	272	257	22350.0184	
16	120	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	287	257	22350.0185	
16	130	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	302	257	22350.0186	
16	140	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	318	257	22350.0187	
16	150	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	333	257	22350.0188	
20	50	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	245	403	22350.0189	
20	60	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	272	403	22350.0190	
20	70	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	292	403	22350.0191	
20	80	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	313	403	22350.0192	
20	90	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	337	403	22350.0193	
20	100	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	362	403	22350.0194	
20	110	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	392	403	22350.0195	
20	120	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	413	403	22350.0196	
20	130	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	437	403	22350.0197	
20	140	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	457	403	22350.0198	
20	150	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	480	403	22350.0199	
25	50	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	453	631	22350.0200	
25	60	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	490	631	22350.0201	
25	70	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	523	631	22350.0202	
25	80	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	567	631	22350.0203	
25	90	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	596	631	22350.0204	
25	100	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	635	631	22350.0205	
25	110	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	672	631	22350.0206	
25	120	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	710	631	22350.0207	
25	130	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	754	631	22350.0208	
25	140	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	784	631	22350.0105	
25	150	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	830	631	22350.0106	

¹⁾ Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.