

Liste di bloccaggio • lunghezza 400 - 700

1585.600




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio da utensili, temprato

Disegno



Caratteristiche

l_1	Dimensioni		n_1	Totale		[kg]	Codice
	l_2	l_3		n_2	n_3		
600	450	100	4	6	11	6	1585.600

Accessori

	Numero viti di fissaggio M12 x 45	Numero viti M12 x 45	[g]	Codice
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio				
	2	6	446	1585.601

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.