

Ganasce per lavorazione a 5 assi

1704.200



Descrizione prodotto

- Particolarmente adatte per lavorazioni a cinque assi
- Accessibilità utensili facilitata
- Superfici di serraggio rettificate
- Fori filettati aggiuntivi per il montaggio di parallele
- Elevata precisione con effetto di spinta verso il basso
- Alta stabilità grazie al bloccaggio per forma

Materiale

- acciaio, nitrurato al plasma

Disegno




fig. 1




fig. 2

Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni															[kg]	Codice
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		
Ganascia, mobile – Fig. 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.