

## Supporti basculanti • con azzeramento automatico

22731.0712



### Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

### Materiale

#### Elemento a molla

- Plastica PUR

#### Sfera

- Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

#### Corpo

- Acciaio bonificato, fosfatato

### Maggiori informazioni

#### Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

### Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4

### Caratteristiche

Dimensioni						Foro di ricezione		Carico solo statico <sup>1)</sup> max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	[g]	Codice
d <sub>1</sub> n6	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub> max.	Diametro sfera	Ø H7	Profondità min. [mm]				
[mm]						[mm]					
Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 4, Acciaio											
12	M3	7,2	17	3,2	10	12	12	10	1,3	13	22731.0712

<sup>1)</sup> Vale solo se viene rispettata la profondità minima del foro

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.