

Posizionatori • esecuzione lunga

22070.0532



Descrizione prodotto

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

Materiale

Perno

- Acciaio, temprato, nero

Corpo

- Acciaio automatico, brunito

Molla

- acciaio inox


Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



Maggiori informazioni

Note


Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni							Corsa s [mm]	SW [mm]	Spinta ¹⁾		Temperatura		Peso [g]	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	min. [°C]	max. [°C]		
Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata														
M16	8	13,4	58	35	3,2	3	10	6	14	84	-30	90	54	22070.0532

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni				[g]	Codice
	d ₁	b	d	l		
[mm]						
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.