

## Posizionatori • lisci, con colletto e puntale

22080.0125



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori sono utilizzati come arresti o espulsori e ovunque sia necessario disporre di lievi pressioni per sollevamenti o elementi di assorbimento.

### Materiale

**Perno**  
• Termoplastica POM, bianca

**Corpo**  
• Acciaio inox 1.4303

**Molla**  
• acciaio inox

### Assemblaggio


È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota  $d_1$ .

### Maggiori informazioni

### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensioni									Corsa s	Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Foro di ricezione H7	Peso [g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.			
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~	[mm]	[N]	[N]	[°C]	[°C]	[mm]	[g]	22080.0125
Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica																
5	3,8	5,6	4,85	5	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9	-30	50	5	0,7	22080.0125

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.