

Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico • con tassello per cava a T

23270.0414



Descrizione prodotto

I bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico possono essere utilizzati per il bloccaggio rapido e semplice del pezzo direttamente sul tavolo della macchina o su una piastra di base con scanalature a T.

Questi bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico sono bloccati in una scanalatura a T, ad esempio sul tavolo della macchina, con una vite di spinta. Il bloccaggio avviene tramite la vite di serraggio con testa eccentrica. L'elemento base in ottone garantisce un bloccaggio delicato e sicuro.

I bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico e tassello per cava a T hanno le seguenti caratteristiche:

- Elemento di base in ottone per un bloccaggio senza materiali
- Bloccaggio rapido grazie alla vite di serraggio con testa ad eccentrico
- Viene raggiunta un'elevata forza di serraggio
- Il design "basso" consente la lavorazione di pezzi piani
- Le dimensioni compatte consentono un bloccaggio multiplo salvaspazio

Materiale

Vite ad eccentrico

- Acciaio

Vite di spinta

- Acciaio, brunito


Corpo

- Ottone

Tassello per cava a T

- Acciaio temperato, brunito


Disegno



Caratteristiche

Dimen- sione cava	d ₁	a	e	Dimensioni					A	SW ₁	SW		Forza di bloccaggio max.	Coppia di serraggio SW ₂ max.	Coppia di serraggio SW ₃ max.	🔩	Codice
				h ₁	h ₂	k	s	l			[mm]	[mm]					
[mm]				[mm]					[mm]			[kN]	[Nm]	[Nm]	[g]		
14	M10	13,7	22,1	6,4	22,1	8,1	1,3	30,5	10,2	20,6	7	5	7	26	35	100	23270.0414

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>