

Piattelli di spinta • DIN 6311 ad esecuzione bassa

22560.0132



Descrizione prodotto

Abbinabili alle viti DIN 6332 con puntale (EH 22540.).

Materiale

- acciaio inox

Assemblaggio


Tenere il piattello con l'apertura dell'anello di ritagno verso il basso e inserire il puntale, mantenendo la vite il più possibile inclinata verso il basso.

Maggiori informazioni


Altri prodotti

- Viti di spinta, DIN 6332 con puntale forma S

Disegno



Caratteristiche

d ₁	d ₂ H12	Dimensioni				t ₁	Per viti di spinta DIN 6332	α min.		Codice
		d ₄	h ₁	h ₂	[mm]					
DIN 6311 con anello di ritagno forma S – Fig. 1, acciaio inox										
32	12,1	22	15	7	7,5	M16	5°	58	22560.0132	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.