Pomelli con frizione a tre stelle

24711.0507

Descrizione prodotto

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.
I pomelli trilobati con meccanismo di coppia integrato consentono di limitare il valore della coppia il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.
Queste impugnature combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di una maniglia a tre lobi.

Materiale

Coperchio
- Plastica, grigio chiaro

meccanismo di coppia
- Acciaio, temperato

Impugnatura
- PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco

Boccola interna
- Acciaio, brunito

Vite
- Acciaio, brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Pomelli con frizione

Disegno



fig. 1





fig. 2



Caratteristiche

Dimensioni							Coppia di serraggio +/- 10% max.		Codice
d_1	d_3	l	d_4	d_5	h_1	h_2	[Nm]	[g]	
			[mm]						
Con vite – Fig. 2									
80	**M10**	**40**	19	34,1	56,2	16,8	5,5	203	24711.0507

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.