

## Respingenti in gomma · cilindrici

25150.1352



### Descrizione prodotto

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.  
La durezza è di  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Ulteriori gradi di durezza ( $40 \pm 5^\circ$  shore A e  $70 \pm 5^\circ$  shore A) sono fornibili a richiesta.

### Materiale

#### Rondella d'appoggio

- Acciaio inox 1.4301

#### Bussola filettata

- Acciaio inox 1.4301

#### Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

### Maggiori informazioni

#### Altri prodotti

- Piedi di supporto, ammortizzazione dell'impatto

### Disegno



fig. 1




fig. 2

### Caratteristiche

Dimensioni					Rigidità R	Carico max.	Corsa	Temperatura		Codice	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s	t	~		~	min.	max.		
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox											
50	30	M10	2	7	327	2453	7,5	-30	80	100	25150.1352

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.