

## Cerniere • esecuzione lunga su un lato

25165.0070



### Descrizione prodotto

Le diverse versioni coprono molte applicazioni che richiedono un carico ridotto.

Queste cerniere in metallo si caratterizzano per il loro design semplice e le diverse versioni:

- senza fori
- con fori
- con fori per viti svasate

La versione senza fori può essere assemblata mediante saldatura o inserendo un modello di perforazione specifico.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio inox 1.4301

#### Asse

- Acciaio inox 1.4301

### Disegno





fig. 1

fig. 2

fig. 3



## Caratteristiche

Dimensioni					Forza di ritegno				Codice
$b_1$	$l_1$	$d_2$	$h_1$ ~	$h_2$	$F_1$ ~	$F_2$ ~	$F_3$ ~		
senza fori – Fig. 1, acciaio inox									
75	50	6	10	2	1600	2000	1000	81	<a href="#">25165.0070</a>

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.