


Cerniere • esecuzione lunga

25165.2030



Descrizione prodotto

Le diverse versioni coprono molte applicazioni che richiedono un carico ridotto.

Queste cerniere in metallo si caratterizzano per il loro design semplice e le diverse versioni:

- senza fori
- con fori
- con fori per viti svasate

La versione senza fori può essere assemblata mediante saldatura o inserendo un modello di perforazione specifico.

Materiale



Corpo

- Acciaio, zincato e passivato


Asse

- Acciaio inox 1.4301

Disegno



Caratteristiche

b ₁	l ₁	b ₂	d ₁	Dimensioni					l ₂	Forza di ritegno				Codice
				d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	~		F ₁	F ₂	F ₃		
con fori per viti svasate – Fig. 3, Acciaio														
40	60	25	5	4	8,3	8	2	22,5	2400	1500	1300	51	25165.2030	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.