

Supporti basculanti • regolabili

EH 22740.



Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Materiale

Sfera

- Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
- Acciaio inox 1.3541, nichelato

Corpo

- Acciaio bonificato, fosfatato
- Acciaio inox 1.4057, bonificato

Dado


- Acciaio brunito (ISO 4035)
- acciaio inox

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.
Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l	Dimensioni		e	Diametro sfera	Carico solo statico max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	g	Codice
		l ₁	d ₂						
[mm]									
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0013
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0016
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0017
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0024
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0030
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0036
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0046
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0113
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0116
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0117
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0124
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0130
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0136
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0146
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0313
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0316
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0317
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	130	22740.0324
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	276	22740.0330
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	472	22740.0336
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	920	22740.0346

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.