


Cerniere • acciaio inox, allungato su un lato

EH 25162.



Descrizione prodotto

Queste cerniere in acciaio inox sono caratterizzate da una costruzione compatta. I perni di bloccaggio della cerniera sono pressati e quindi perfetti in caso di forti vibrazioni e urti. Gli accoppiamenti di attrito appropriati dei componenti della cerniera e la lubrificazione riducono al minimo l'abrasione. La versione con gradini di centraggio evita scivolamenti laterali sotto carichi elevati e protegge quindi le viti di fissaggio da forze laterali inaccettabili.

Materiale

Corpo

- Acciaio inox 1.4405, sabbato opaco
- acciaio inox 1.4405, rivestito di plastica, nero simile a RAL 9005, struttura opaca

Asse

- acciaio inox

Disegno




fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni																[g]	Codice
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂			
[mm]																	
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, smerigliato opaco																	
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	135	25162.0055	
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	309	25162.0085	
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	677	25162.0015	
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, nero																	
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	135	25162.0155	
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	309	25162.0185	
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	677	25162.0115	
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, smerigliato opaco																	
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	142	25162.0060	
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	317	25162.0090	
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	690	25162.0020	
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, nero																	
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	142	25162.0160	
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	317	25162.0190	
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	690	25162.0120	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.