

## クランプ・ベース

1013.700



## 製品説明

## 材質

- ・ ステール、浸炭焼入れ 研磨


## 寸法図



## 発注情報

システム	寸法				数 n	適合ねじ [mm]	y [mm]	重量 [g]	製品番号					
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>						h <sub>1</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
V40	120	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	2	M8	8	443	1013.700

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。